

**Fächerschleifscheibe 769F, Glasgewebeteller flach, Ø 125 mm, Körnung: 40****Bestelldaten**

Bestellnummer	565511 40
GTIN	5902658113185
Artikelklasse	53F

Beschreibung**Ausführung:**

Kornmischung mit **präzisionsgeformtem** Keramikkorn für **hohe Abschleifleistung und Standzeit.**

Verwendung:

Universelle Schleifarbeiten mit leistungsstarken Winkelschleifern.

Technische Beschreibung

Körnung	40
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Formbeschreibung	flach
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifmittel	Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Produktnameattribut	Ø 125 mm
optimiert für Werkstoff	Stahl
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
trocken	geeignet		