



Umsteckbare Einhandzwinge, Spannweite: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860286 300
GTIN	4062406276591
Artikelklasse	82C

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff, brünierte Schiene aus gezogenem Stahl. **Werkzeuglos** zum Spreizen, dank intelligenter Lösemechanik am Oberteil, **umsteckbar**. Mit Lösehebel für Schnellverstellung.

Verwendung:

Universell einsetzbar, komfortable Einhandbedienung für Spanndruck (bis 2000 N).

Technische Beschreibung

Spreizweite	200 - 565 mm
Spannweite	300 mm
Ausladung	90 mm
Querschnitt der Gleitschiene	20x6 mm
Produktart	Zwinge

