

## ejendals

### Handschuh-Paar Tegera® 8814 Infinity, Handschuhgröße: 7



#### Bestelldaten

Bestellnummer	094559 7
GTIN	7340118324753
Artikelklasse	04R

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Tegera® 8814 Infinity. Der weiche dünne Schnittschutzhandschuh ist sehr gut in Bereichen mit Touch-Screen geeignet. Er ist **silikonfrei** und bietet einen **Hitzeschutz bis 100°C**. Durch die höchste Schnittschutzstufe (**Cut F**) kann er für trockene und leicht ölige Arbeiten mit extrem hohen Schnittgefahren eingesetzt werden. Dermatologisch getestet und zugelassen für den Umgang mit Lebensmitteln.

##### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

##### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

#### Technische Beschreibung

Inhalt	6
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	Lebensmittel Zertifizierung
Handschuheigenschaft	Touchscreen geeignet

Stricktechnologie	13G
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X43F
EN 407	X1XXXX
Trägermaterial	Basaltfaser, Stahlfaser, Nylon, Spandex
Beschichtung	Nitrilschaum/wasserbasiertes PU
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Allround
Anwendungsbereich	Heavy Duty
Farbe	grau / schwarz
Norm	EN 407
Kontakthitze bis	100 °C
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	F
Produktart	Schnittschutzhandschuhe