

## ejendals

### Handschuh-Paar Tegera® 8801 Infinity, Handschuhgröße: 7



#### Bestelldaten

Bestellnummer	094362 7
GTIN	7340118318677
Artikelklasse	04R

#### Beschreibung

##### Ausführung:

**Tegera® 8801 Infinity.** Mehrzweckhandschuh der Infinity-Serie mit hervorragendem Tastgefühl und gutem Griffvermögen. Besonders dünn mit Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasiertem PU, für trockene und leicht feuchte Arbeitsbereiche geeignet. mit öl- und fettresistenter Innenhand. Beständig gegen **Kontaktwärme bis 100 °C**.

##### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

##### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

#### Technische Beschreibung

Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Inhalt	6
Handschuheigenschaft	Lebensmittel Zertifizierung

EN 388	4121X
EN 407	X1XXXX
Trägermaterial	Nylon Spandex
Beschichtung	Nitrilschaum
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Präzision
Farbe	schwarz / gelb
Stricktechnologie	15G
Norm	EN 407
Kontakthitze bis	100 °C
Verwendung	mehrweg
Produktart	Mehrzweckhandschuhe