

ejendals

Handschuh-Paar Tegera® 8801 Infinity, Handschuhgröße: 9



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 094362 9 |
| GTIN | 7340118318691 |
| Artikelklasse | 04R |

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 8801 Infinity. Mehrzweckhandschuh der Infinity-Serie mit hervorragendem Tastgefühl und gutem Griffvermögen. Besonders dünn mit Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasiertem PU, für trockene und leicht feuchte Arbeitsbereiche geeignet. mit öl- und fettresistenter Innenhand. Beständig gegen **Kontaktwärme bis 100 °C**.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Schutz-Kategorie | Kategorie II |
| Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe |
| Inhalt | 6 |
| Handschuheigenschaft | Lebensmittel Zertifizierung |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| EN 388 | 4121X |
| EN 407 | X1XXXX |
| Trägermaterial | Nylon Spandex |
| Beschichtung | Nitrilschaum |
| Beschichtungsvariante | Handinnenfläche |
| Anwendungsbereich | Präzision |
| Farbe | schwarz / gelb |
| Stricktechnologie | 15G |
| Norm | EN 407 |
| Kontakthitze bis | 100 °C |
| Verwendung | mehrweg |
| Produktart | Mehrzweckhandschuhe |