

Garant**Fächerschleifrad M14 Vlies (A) / Gewebe (A), Ø 125 mm×20 mm, Körnung: 150FINE**

Bestelldaten

Bestellnummer	566352 150FINE
GTIN	4062406276836
Artikelklasse	51M

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmig angeordnete Lamellen um die Achse des Werkzeuges. **M14 Direktaufnahme.**
Extrem flexibel.

Kombination aus **Schleifgewebe (A) und Vlies (A).**

Verwendung:

Für Feinschleifarbeiten an gewölbten Flächen.

Technische Beschreibung

Körnung	150
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Scheiben-Ø	125 mm
Scheibenbreite	20 mm

Produktnameattribut	Ø 125 mm×20 mm
Gewinde	M14
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	30 m/s
Produktart	Fächerschleifrad

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		