



Viergang-Bohrmaschine, Typ: 720251



Bestelldaten

Bestellnummer	075156 720251
GTIN	4014586889849
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Universelle **Viergang-Bohrmaschine** bis 32 mm Bohrkapazität. Mit Rechts-/Linkslauf, Drehzahleinstellung, MK3-Werkzeugaufnahme für schwere Bohrarbeiten.

Vorteil:

Für schwere Arbeiten.

Hinweis:

passender Magnet-Bohrständer auf Anfrage erhältlich.
Passende Spiralbohrer finden Sie ab Nr. 114000.

Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl 2. Gang	20 mm
Herstellerbezeichnung	BOZ 32-4 M
Gewicht	7,5 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl 1. Gang	32 mm
Leistungsaufnahme	1800 W
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 480 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz 1. Gang	60 mm

maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz 2. Gang	70 mm
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 140 min ⁻¹
Bohrfutter-Aufnahme	MK3
Energieversorgung	Netzbetrieben
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Bohrmaschine