

ejendals

Kälteschutzhandschuh-Paar Tegera® 517, Handschuhgröße: 11



Bestelldaten

Bestellnummer	094824 11
GTIN	7392626070721
Artikelklasse	04R

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 517. **Wasserdichter** und **gefütterter** Kälteschutzhandschuh aus **Synthetikleder** für präzisen Einsatz bei Tätigkeiten in kalten und nassen Umgebungen. Mit Klettverschluss und verstärkten Fingerspitzen.

Ausführung Werbetext:

Tegera® 517. **Wasserdichter** und **gefütterter** Kälteschutzhandschuh aus **Synthetikleder** für präzisen Einsatz bei Tätigkeiten in kalten und nassen Umgebungen. Mit Klettverschluss und verstärkten Fingerspitzen.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Verwendung Werbetext:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Besonders eng geschnitten. Fällt eine Nummer kleiner aus.

Hinweis Werbetext:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Besonders eng geschnitten. Fällt eine Nummer kleiner aus.

Technische Beschreibung

Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuhgröße	11
Handschuh-Art	Kälteschutzhandschuhe
Handschuheigenschaft	Klettverschluss
Inhalt	6
Verwendung	mehrweg
Anwendungsbereich	Allround
Anwendungsbereich	Heavy Duty
Norm	EN 511
Länge	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Trägermaterial	Polyester/ Kunstleder
Beschichtungsvariante	keine Beschichtung
Farbe	schwarz / grün
Produktart	Kälteschutzhandschuhe