

## ejendals

### Kälteschutzhandschuh-Paar Tegera® 517, Handschuhgröße: 7



#### Bestelldaten

Bestellnummer	094824 7
GTIN	7340118328959
Artikelklasse	04R

#### Beschreibung

**Ausführung:**

Tegera® 517. **Wasserdichter** und **gefütterter** Kälteschutzhandschuh aus **Synthetikleder** für präzisen Einsatz bei Tätigkeiten in kalten und nassen Umgebungen. Mit Klettverschluss und verstärkten Fingerspitzen.

**Ausführung Werbetext:**

Tegera® 517. **Wasserdichter** und **gefütterter** Kälteschutzhandschuh aus **Synthetikleder** für präzisen Einsatz bei Tätigkeiten in kalten und nassen Umgebungen. Mit Klettverschluss und verstärkten Fingerspitzen.

**Verwendung:**

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

**Verwendung Werbetext:**

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

**Norm:**

EN 388; EN 511

**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Besonders eng geschnitten. Fällt eine Nummer kleiner aus.

**Hinweis Werbetext:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Besonders eng geschnitten. Fällt eine Nummer kleiner aus.

## Technische Beschreibung

Handschuh-Art	Kälteschutzhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuhgröße	7
Handschuheigenschaft	Klettverschluss
Inhalt	6
Verwendung	mehrweg
Anwendungsbereich	Allround
Anwendungsbereich	Heavy Duty
Norm	EN 511
Länge	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Trägermaterial	Polyester/ Kunstleder
Beschichtungsvariante	keine Beschichtung
Farbe	schwarz / grün
Produktart	Kälteschutzhandschuhe