

**Garant**
**Einsteckknarre umschaltbar, Typ-Antriebs-Vierkant: 1-1/2Zoll**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	657582 1-1/2
GTIN	4062406277291
Artikelklasse	61E

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet. Sehr kompakte **Einsteckknarre umschaltbar, mit Auswerfer.**

**Werkstoff:**

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Einsatzdaten:**
**Legende zur Zeichnung und Formel:**

- $l_1$  = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
- $l_2$  = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
- $l_3$  = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
- $l_4$  = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
- $L$  = Gesamte Länge des Werkzeugs
- $T_1$  = Einzustellendes Drehmoment
- $T_2$  = Vorgeschriebenes Drehmoment

**Passend für:**

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

**Hinweis:**

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

Weitere Einsteckwerkzeuge mit 4-kant-Einsteckschaft 22×28 mm auf Anfrage erhältlich.

## Technische Beschreibung

Einsteckschaft	9×12 mm
Höhe h	16,4 mm
Dauerbelastbarkeit	135 Nm
Stichmaß S	28 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Breite b	32 mm
Zähnezahl	48
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Knarre umschaltbar	ja
Knarre mit Auswerfer	ja
Produktart	Ratsche