

Garant GRIDLINE

**Flügeltüren-Beistellschrank ohne Abrollrand, mit Auszugboden, 26×20G,  
Höhe: 800 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	932105 800
GTIN	4062406277086
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****WICHTIG: Artikel ist konfigurierbar****Ausführung:**

Werkzeug-Beistellschrank in 30×28G. Mit Flügeltüren, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**Bestückt mit 2 × Auszugboden** mit Tragfähigkeit 75 kg.

**Bestückung:**

Anzahl Auszugboden: 2

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus und Auszugboden nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Passende Schubladen 26×20G.

Schubladen Nutzfläche in G: 26×20

Höhe: 800 mm

Breite: 750 mm

Tiefe: 700 mm

Nutzhöhe: 650 mm

Schubladen Nutzbreite: 650 mm

Schubladen Nutztiefe: 500 mm

## Technische Beschreibung

Breite	750 mm
Gewicht	45 kg
Tiefe	700 mm
Nutzhöhe	650 mm
Höhe	800 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutztiefe in G	20
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26×20G
Produktart	Maschinen-Beistellschrank

## Zubehör

Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930633 100
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	930633 50
Auszugboden 75 kg Einbauhöhe 75 mm	930654 75
	951910 26X20

Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 26X20

Schiebegriff für GridLine Typ HU12	914226 HU12
Matte für Schubladen Abmessung in G 26X20	951830 26X20
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930633 75
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, 5-teilig Abmessung in G 26X20	951885 26X20
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	930633 150
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	930633 125