

Garant GRIDLINE

Flügeltüren-Beistellschrank ohne Abrollrand, 36×20G, Höhe: 800mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	932118 800
GTIN	4062406277062
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeug-Beistellschrank in 40×28G. Mit Flügeltüren, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus und Auszugboden nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Passende Schubladen 36×20G.

Technische Beschreibung

Gewicht	50 kg
Höhe	800 mm
Nutzhöhe	650 mm
Tiefe	700 mm
Breite	1000 mm
Materialstärke	1,2 mm

Schubladenauszug	Auszugssperre
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	36x20G
Produktart	Maschinen-Beistellschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ HU12	914226 HU12
------------------------------------	-------------