

Garant GRIDLINE

**Flügeltüren-Beistellschrank ohne Abrollrand, mit Auszugboden, 36×20G,  
Höhe: 800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	932122 800
GTIN	4062406277093
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkzeug-Beistellschrank in 40×28G. Mit Flügeltüren, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

**Bestückt mit 2 × Auszugboden** mit Tragfähigkeit 75 kg.

**Bestückung:**

Anzahl Auszugboden: 2

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus und Auszugboden nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Passende Schubladen 36×20G.

**Technische Beschreibung**

Schubladen Nutzbreite	900 mm
Breite	1000 mm
Höhe	800 mm

Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	36
Tiefe	700 mm
Gewicht	54 kg
Nutzhöhe	650 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×20
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	36×20G
Produktart	Maschinen-Beistellschrank

---

## Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ HU12	914226 HU12
------------------------------------	-------------