

Garant
Einsteckknarre umschaltbar, Typ-Antriebs-Vierkant: 2-1/2Zoll

Bestelldaten

Bestellnummer	657582 2-1/2
GTIN	4062406277307
Artikelklasse	61E

Beschreibung
Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet. Sehr kompakte **Einsteckknarre umschaltbar, mit Auswerfer.**

Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

Einsatzdaten:
Legende zur Zeichnung und Formel:

- l_1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
- l_2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
- l_3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
- l_4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
- L = Gesamte Länge des Werkzeugs
- T_1 = Einzustellendes Drehmoment
- T_2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

Weitere Einsteckwerkzeuge mit 4-kant-Einsteckschaft 22×28 mm auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Einsteckschaft	14×18 mm
Stichmaß S	34 mm
Höhe h	20,5 mm
Breite b	39 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Dauerbelastbarkeit	340 Nm
Zähnezahl	48
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Knarre umschaltbar	ja
Knarre mit Auswerfer	ja
Produktart	Ratsche