

**Garant****Maul-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 2-27mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	657792 2-27
GTIN	4062406277512
Artikelklasse	61E

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

**Werkstoff:**

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Einsatzdaten:****Legende zur Zeichnung und Formel:**

- $I_1$  = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
- $I_2$  = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
- $I_3$  = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
- $I_4$  = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
- L = Gesamte Länge des Werkzeugs
- $T_1$  = Einzustellendes Drehmoment
- $T_2$  = Vorgeschriebenes Drehmoment

**Passend für:**

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

**Hinweis:**

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

## Technische Beschreibung

Stichmaß S	32,5 mm
Breite b	58,7 mm
Schlüsselweite	27 mm
Höhe h	14 mm
Einsteckschaft	14×18 mm
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)
Produktart	Maul-Einsteckwerkzeug