

Garant GRIDLINE

Beistellschrank mit Tür zur Selbstbestückung mit Schubladen, 20×24G, Höhe mm: 900**Bestelldaten**

Bestellnummer	932012 900
GTIN	4062406277031
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeug-Beistellschrank in 24×28G, mit Schubladen 20×24G. Fach mit Tür und Zwischenboden, im 25-mm-Raster verstellbar. Tür separat verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzfläche in G	20×24
Türhöhe	550 mm
Breite	600 mm
Nutzhöhe	800 mm

Höhe	900 mm
Nutzhöhe für Schubladen	250 mm
Tiefe	700 mm
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Gewicht	69 kg
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	80 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x24G
Produktart	Werkzeugschrankgehäuse

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ HU12	914226 HU12
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21