

Garant GRIDLINE

**Flügeltüren-Beistellschrank ohne Abrollrand, 26×20G, Höhe: 800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	932101 800
GTIN	4062406277055
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkzeug-Beistellschrank in 30×28G. Mit Flügeltüren, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus und Auszugboden nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Passende Schubladen 26×20G.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	700 mm
Breite	750 mm
Gewicht	42 kg
Nutzhöhe	650 mm
Höhe	800 mm

Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26x20G
Produktart	Maschinen-Beistellschrank

---

## Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ HU12	914226 HU12
------------------------------------	-------------