

Garant
Maul-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 2-17mm

Bestelldaten

Bestellnummer	657792 2-17
GTIN	4062406277451
Artikelklasse	61E

Beschreibung
Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

Einsatzdaten:
Legende zur Zeichnung und Formel:

- l_1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
- l_2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
- l_3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
- l_4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
- L = Gesamte Länge des Werkzeugs
- T_1 = Einzustellendes Drehmoment
- T_2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

Technische Beschreibung

Stichmaß S	25 mm
Schlüsselweite	17 mm
Höhe h	9 mm
Breite b	37 mm
Einsteckschaft	14×18 mm
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)
Produktart	Maul-Einsteckwerkzeug