



Einsteckknarre, Typ-Antriebs-Vierkant: 1-1/4Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	657630 1-1/4
GTIN	4062406278328
Artikelklasse	62E

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

Einsteckknarre umschaltbar.

Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l_1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug

l_2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel

l_3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß

l_4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs

L = Gesamte Länge des Werkzeugs

T_1 = Einzustellendes Drehmoment

T_2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

Weitere Einsteckwerkzeuge mit 4-kant-Einsteckschaft 22×28 mm auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Dauerbelastbarkeit	30 Nm
Zähnezahl	52
Stichmaß S	17,5 mm
Breite b	25 mm
Einsteckschaft	9×12 mm
Höhe h	15,3 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Knarre umschaltbar	ja
Knarre mit Auswerfer	nein
Produktart	Ratsche