



Decken- und Montagestütze, maximale Länge: 300cm



Bestelldaten

Bestellnummer	861780 300
GTIN	4008158041261
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen. Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus. Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange. Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff. Bis zu **maximal 160 kg (Gr. 250) bzw. 110 kg (Gr. 300) belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange.** Einsatz auch in Schrägen durch **stufenlos schwenkbare** Kontaktflächen von **-45° bis 45°**. Bei Einsatz in Schrägen bis max. 40 kg belastbar.

Verwendung:

Für die Fixierung von Gipskarton, Holzbrettern, Paneelen, Dachlatten, Metallleisten, Folien und Lampenkörpern in einer Höhe von bis zu 3,00 m. Auch der Einsatz in Schrägen ist dank schwenkbarer und rutschsicherer PVC-Kontaktflächen ohne Probleme möglich.

Technische Beschreibung

Werkstoff Griff	2K-Kunststoff
Besonderheit	schwenkbar

Besonderheit	rutschsicher
maximale Belastbarkeit	110 kg
Werkstoff	Stahl
Schwenkwinkel	-45 - 45 Grad
ganze Länge	170 - 300 cm
geeignet für	Gipskarton
geeignet für	Holzbrettern
geeignet für	Paneelen
geeignet für	Dachlatten
geeignet für	Metallleisten
geeignet für	Folien
geeignet für	Lampenkörper
Trägerplatte	9×7 cm
Gewicht	3,5 kg
Produktart	Deckenstütze / Montagestütze