



## Einsteckknarre, Typ-Antriebs-Vierkant: 2-1/2Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	657630 2-1/2
GTIN	4062406278359
Artikelklasse	62E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

#### Einsteckknarre umschaltbar.

#### Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

#### Einsatzdaten:

#### Legende zur Zeichnung und Formel:

- $l_1$  = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
- $l_2$  = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
- $l_3$  = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
- $l_4$  = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
- L = Gesamte Länge des Werkzeugs
- $T_1$  = Einzustellendes Drehmoment
- $T_2$  = Vorgeschriebenes Drehmoment

#### Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

#### Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

Weitere Einsteckwerkzeuge mit 4-kant-Einsteckschaft 22×28 mm auf Anfrage erhältlich.

## Technische Beschreibung

Höhe h	29 mm
Stichmaß S	25 mm
Dauerbelastbarkeit	340 Nm
Zähnezahl	52
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Einsteckschaft	14×18 mm
Breite b	43 mm
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Knarre umschaltbar	ja
Knarre mit Auswerfer	nein
Produktart	Ratsche