

**Garant****Ring-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 2-24mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	657892 2-24
GTIN	4062406278267
Artikelklasse	61E

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

**Werkstoff:**

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Einsatzdaten:****Legende zur Zeichnung und Formel:**

$l_1$  = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug

$l_2$  = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel

$l_3$  = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß

$l_4$  = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs

L = Gesamte Länge des Werkzeugs

$T_1$  = Einzustellendes Drehmoment

$T_2$  = Vorgeschriebenes Drehmoment

**Passend für:**

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

**Hinweis:**

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

## Technische Beschreibung

Schlüsselweite	24 mm
Höhe h	15 mm
Stichmaß S	25 mm
Einsteckschaft	14×18 mm
Breite b	38 mm
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Werkzeug mit Ratschenfunktion	nein
Produktart	Ring-Einsteckwerkzeug