

Garant**Ring-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 2-36mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	657892 2-36
GTIN	4062406278304
Artikelklasse	61E

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

Einsatzdaten:**Legende zur Zeichnung und Formel:**

l_1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug

l_2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel

l_3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß

l_4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs

L = Gesamte Länge des Werkzeugs

T_1 = Einzustellendes Drehmoment

T_2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

Technische Beschreibung

Einsteckschaft	14×18 mm
Schlüsselweite	36 mm
Höhe h	19 mm
Breite b	53 mm
Stichmaß S	31 mm
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Werkzeug mit Ratschenfunktion	nein
Produktart	Ring-Einsteckwerkzeug