

**Garant****Open-Ring-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 1-10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	657902 1-10
GTIN	4062406277574
Artikelklasse	61E

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

**Werkstoff:**

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Einsatzdaten:****Legende zur Zeichnung und Formel:**

$l_1$  = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug

$l_2$  = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel

$l_3$  = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß

$l_4$  = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs

L = Gesamte Länge des Werkzeugs

$T_1$  = Einzustellendes Drehmoment

$T_2$  = Vorgeschriebenes Drehmoment

**Passend für:**

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

**Hinweis:**

Die Belastbarkeit der Einsteckwerkzeuge ist entsprechend der Schlüsselweite begrenzt und kann kleiner sein als die Kapazität der Drehmomentschlüssel.

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

## Technische Beschreibung

Höhe h	12 mm
Einsteckschaft	9×12 mm
Schlüsselweite	10 mm
Stichmaß S	17,5 mm
Breite b	21,2 mm
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)
Ratschenfunktion	nein
Produktart	Ring-Einsteckwerkzeug