

Garant**ER-Ausgleichs-Pendelhalter Zylindrisch, Typ: 25-25****Bestelldaten**

Bestellnummer	319780 25-25
GTIN	4062406276706
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

Ausgleichshalter mit ER-Spannzangen-Adaption. **Einstellbarer Radial- und Winkelausgleich.** Mit Innenkühlung.

Verwendung:

Optimal bei Fluchtungsfehlern zwischen Werkstück und Werkzeug, z.B. beim Reiben oder Gewindeschneiden (ohne Ausgleich Zug/ Druck). Einsatz primär auf Drehmaschinen, aber auch für Fräsmaschinen geeignet.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d	25 mm
für ER-Spannzangen	25
Außen-Ø D	57 mm
Auskraglänge A-Maß	53 mm
Ausgleich radial	1 mm
passend für ER-Größe	25
Innenkühlung	ja
Produktart	Spannzangenfutter

