



## Druckluft-Bohrmaschine, Typ: D2148RQ



### Bestelldaten

Bestellnummer	079051 D2148RQ
GTIN	7322590019785
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

Leistungsstarke und sehr laufruhige Bohrmaschinen-Baureihe in Pistolenform mit einer Bohrleistung bis 13 mm in Stahl. Die Abluftführung durch den Handgriff verhindert, dass Bohrspäne aufgewirbelt werden. Mit Schnellspannbohrfutter. Inklusive Umsteuerventil für **Rechts- / Linkslauf** (für Einsatz als Schrauber oder Gewindebohrer).

#### Lieferumfang:

Inklusive **Schnellspannbohrfutter**. Zusätzlich mit Stützgriff.

#### Ersatzteil:

**Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits):** Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

### Technische Beschreibung

Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximaler Luftbedarf	600 l/min
maximale Drehzahl	0 - 750 min <sup>-1</sup>
maximale Vibration nach EN	3,7 m/s <sup>2</sup>
Länge	248 mm
Abgabeleistung	250 W

Gewicht	1,4 kg
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
Arbeitsgeräusch	85 dB(A)
Herstellerbezeichnung	D2148RQ
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Bohrmaschine