



Elektronisches Drehmomentschlüssel-Prüfgerät „TruCheck™ 2“, maximales Drehmoment: 30N·m



Bestelldaten

Bestellnummer	654471 30
GTIN	5060207566667
Artikelklasse	66D

Beschreibung

Ausführung:

- **Kompaktes, handliches Prüfgerät.**
- **Schraubbefestigung an ebenen Oberflächen (Tisch, Wand etc.).**
- **LCD-Display. LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für gute Ablesbarkeit in schlecht beleuchteten Arbeitsbereichen.**
- **Der eingebaute Micro-USB-2.0-Anschluss ermöglicht die Stromversorgung.**
- **Maßeinheiten: Nm.**

Vorteil:

- **Einfachste Bedienung (Fehlerminimierung).**
- **Geeignet auch für Anwender, die keine „Kalibrierungsspezialisten“ sind.**
- **Nur eine Drucktaste, um die Anzeige auf 0 zu setzen.**

Verwendung:

Einstellung und Überprüfung auslösender, anzeigender und rechtsdrehender Drehmomentschlüssel.

Genauigkeit:

Prozentualer Messwertfehler $\pm 1\%$.

Lieferumfang:

USB-Netzteil (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0-Kabel, in stabilem Kunststoffkoffer.

Technische Beschreibung

Messbereich	1,5 - 30 Nm
Gewicht	1,4 kg
Messgenauigkeit Drehmoment	±1 %
Anzeigegerät Breite	175 mm
Vierkant-Adapter	1/4 Zoll
Vierkant-Adapter	3/8 Zoll
Anzeigegerät Höhe	64 mm
maximales Drehmoment	30 Nm
Anzeigegerät Tiefe	72 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	100 - 240 V
Außen-Sechskant	10 mm
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	O4
Produktart	Drehmomentprüfgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung rechtsDrehmomentprüfgerät / -Sensor Typ 400	020120 400
DAkKS-Kalibrierung rechtsDrehmomentprüfgerät / -Sensor Typ 1000	020130 1000
DAkKS-Kalibrierung rechtsDrehmomentprüfgerät / -Sensor Typ 0,1-1100	020130 0,1-1100