

Garant GRIDLINE

Unterbau für Messmikroskope, BreitexTiefe: 1500X700mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	492580 1500X700
GTIN	4062406279929
Artikelklasse	41M

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse aus verschweißtem Stahlblech mit Arbeitsplatte aus Eluplan dunkelgrau, Umleimer aus Graphit 3 mm stark. Inklusive GARANT-Schließsystem.

Passend für:

GARANT Video Messmikroskope mit Messbereich max. X=200 / Y=100.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links): 50; 300; 300 mm

Lackierung:

Korpus RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 7016 anthrazitgrau.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe	500 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt	1000 kg
Anzahl Schubladen	3
Tiefe	700 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Breite	1500 mm
Gewicht	124 kg

Werkbank Höhe	840 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug	100
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Produktart	Unterbau