



Satz Vielzahn-Schraubendreher-Einsätze, 1/4 Zoll-Vierkant 4-teilig, Typ: 1/4



Bestelldaten

Bestellnummer	630920 1/4
GTIN	4062406352370
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Vielzahn- / XZN-Schrauben mit Gewinde M5 – M10.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Einsätze für Vielzahn: 4 St. (25 mm lang)

Gr. M5; M6; M8; M10

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Technische Beschreibung

Anzahl Teile	4
Abtriebsprofil	Vielzahn-Schraubendreher
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

