

**Shell-Jacke OXFORD, schwarz, Unisex-Größe: M****Bestelldaten**

Bestellnummer	090684 M
GTIN	7040055730203
Artikelklasse	09L

Beschreibung**Ausführung:**

Die Oxford-Serie von Helly Hansen bietet qualitativ hochwertige, leichte Arbeitskleidung. Die Kollektion überzeugt durch das **moderne Design**.

Vielseitige und **leichte Shell-Jacke** mit atmungsaktiver Helly-Tech® Performance Membran bietet dem Träger auch bei widrigen Bedingungen zuverlässigen Schutz vor Nässe. Durch die **verstellbaren Säume** mit elastischem Kordelzug wird eine **gute Passform** gewährleistet.

Die optimale Bewegungsfreiheit und der herausragende Tragekomfort wird durch die **vorgeformten Ärmel und den verlängerten Rücken** erreicht.

- **Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug und Verschluss.**
- **Keine Schulternähte.**
- **YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz.**
- **Gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite.**
- **Seitliche Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen.**
- **Innenliegende Brusttasche.**
- **Windschutz vorne.**

Norm:

Vielseitige und **leichte Shell-Jacke** mit atmungsaktiver Helly-Tech® Performance Membran bietet dem Träger auch bei widrigen Bedingungen zuverlässigen Schutz vor Nässe. Durch die **verstellbaren Säume** mit elastischem Kordelzug wird eine **gute Passform** gewährleistet.

Die optimale Bewegungsfreiheit und der herausragende Tragekomfort wird durch die **vorgeformten Ärmel und den verlängerten Rücken** erreicht.

- **Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug und Verschluss.**
- **Keine Schulternähte.**
- **YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz.**
- **Gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite.**
- **Seitliche Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen.**
- **Innenliegende Brusttasche.**
- **Windschutz vorne.**

Waschen: 40 °C Buntwäsche

Technische Beschreibung

Serie	OXFORD
Unisex-Größe	M
Gewebezusammensetzung	100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte	255 g/m ²
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
Waschen	40 °C Buntwäsche
Farbe	schwarz
Produktart	Softshell-Jacke