

AEG

Akku-Bohrschrauber, Typ: BS18C2BL4



Bestelldaten

Bestellnummer	070222 BS18C2BL4
GTIN	4058546220402
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

AEG – Akku-Bohrschrauber

- Robuste, handliche Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R-/L-Lauf.
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
- 21-stufige Drehmomenteinstellung.
- Schnellspannbohrfutter.

Norm:

- Robuste, handliche Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R-/L-Lauf.
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.

Vorteil:

Extrem handlich und kompakt.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073820 und Nr. 073841.

Verpackung: Transportkoffer

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: AEG Typ B 18 V

Herstellerbezeichnung: BS 18 C2BL

Motorbauweise: 4-poliger Motor

Anzahl enthaltener Akkus: 2

Akkuart: Lithium-Ion

Akkukapazität: 4 Ah

Akkuspannung: 18 V

Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	40 mm
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 500 min ⁻¹
Akkukapazität	4 Ah
Gewicht	1,9 kg
maximales Drehmoment hart	65 N·m
Akkuspannung	18 V
Motorbauweise	4-poliger Motor
maximale Drehzahl 2. Gang	1950 min ⁻¹
Verpackung	Transportkoffer
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	AEG Typ B 18 V
Akkuart	Lithium-Ion
Herstellerbezeichnung	BS 18 C2BL
typische Verwendung	Strong
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Bohrschrauber

Zubehör

Li-Ion System GBS Akkutyp, Akkuspannung AB18 V	073820 AB18
Winkelschraubvorsatz Typ WB1	073920 WB1
Winkelschraubvorsatz Typ OSD2	073920 OSD2
Akku-Ladegerät Typ BL1418	073841 BL1418