

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Ultraschall-Reinigungsgerät DURA-T, Fassungsvermögen: 12l****Bestelldaten**

Bestellnummer	082924 12
GTIN	2050002040366
Artikelklasse	04E

**Beschreibung****Ausführung:**

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.

Tischgerät: DURA-T – geschweißte DUPLEX Edelstahlwannen für Mehrschichtbetrieb geeignet.

**Verwendung:**

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbbreständen, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

**Lieferumfang:**

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

**Hinweis:**

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.

**Technische Beschreibung**

Geräte-Länge	355 mm
Reinigungsbecken Breite	238 mm
Fassungsvermögen Reinigungsbecken	12 l

Reinigungsbecken Länge	297 mm
Ultraschall-Spitzenleistung	800 W
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul	nein
Geräte-Höhe	320 mm
Geräte-Breite	290 mm
Heizleistung	800 W
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider	nein
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration	nein
Reinigungsbecken Höhe	200 mm
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul	nein
Gewicht	7,3 kg
Länge Einsatzkorb	240 mm
Leistungsaufnahme	1000 W
Energieversorgung	Netzbetrieben
Breite Einsatzkorb	181 mm
Nennspannung	230 V
Nenninhalt	9 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

## Zubehör

Ultraschall-KraftreinigerT1 Füllmenge l/kg 10	082930 10
Ultraschall-KraftreinigerT4 Füllmenge l/kg 10	082934 10
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg 1	082931 1
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg AK	082931 AK
Ultraschall-KraftreinigerT2 Füllmenge l/kg 10	082932 10
Ultraschall-KraftreinigerT4 Füllmenge l/kg 2,5	082934 2,5
Ultraschall-KraftreinigerT5 Füllmenge l/kg 10	082935 10
	082926 12

Einsatzkorb INOX Größe passend für Nr. 082922 / 082923 / 082924 12

Ultraschall-KraftreinigerT2 Füllmenge l/kg 2,5	082932 2,5
Ultraschall-KraftreinigerT1 Füllmenge l/kg 2,5	082930 2,5