

SONO  SWISS®**Ultraschall-Reinigungsgerät DURA-T, Fassungsvermögen: 18l****Bestelldaten**

Bestellnummer	082924 18
GTIN	2050002040373
Artikelklasse	04E

Beschreibung**Ausführung:**

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.

Tischgerät: DURA-T – geschweißte DUPLEX Edelstahlwannen für Mehrschichtbetrieb geeignet.

Verwendung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Lieferumfang:

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.

Technische Beschreibung

Heizleistung	800 W
Ultraschall-Spitzenleistung	800 W
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul	nein

Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration	nein
Geräte-Länge	386 mm
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider	nein
Fassungsvermögen Reinigungsbecken	18 l
Reinigungsbecken Breite	300 mm
Geräte-Breite	355 mm
Gewicht	8,7 kg
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul	nein
Geräte-Höhe	320 mm
Reinigungsbecken Höhe	200 mm
Reinigungsbecken Länge	330 mm
Nennspannung	230 V
Länge Einsatzkorb	267 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Breite Einsatzkorb	241 mm
Leistungsaufnahme	1000 W
Nenninhalt	12,9 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

Zubehör

Ultraschall-KraftreinigerT2 Füllmenge l/kg 2,5	082932 2,5
Ultraschall-KraftreinigerT4 Füllmenge l/kg 2,5	082934 2,5
Ultraschall-KraftreinigerT5 Füllmenge l/kg 10	082935 10
Ultraschall-KraftreinigerT1 Füllmenge l/kg 2,5	082930 2,5
Ultraschall-KraftreinigerT2 Füllmenge l/kg 10	082932 10
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg AK	082931 AK
Ultraschall-KraftreinigerT1 Füllmenge l/kg 10	082930 10
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg 1	082931 1

Ultraschall-KraftreinigerT4 Füllmenge l/kg 10

082934 10