

Garant **GRIDLINE****Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G, 26×14G, Schubladen-Fronthöhe: 75mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940651 75
GTIN	4062406281403
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladen zum Einbau in GridLine Schiebetür- und Rollladenschränke. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.

Passend für:

Schränke Nr. 940089, Nr. 940109, Nr. 940165 – 940237, Nr. 940885 – 940907.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Keine Unterteilung mit Schlitztrennleisten möglich, weil Schubladenboden geschlossen.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	50 mm
Nutzbreite in G	26
Gewicht	8 kg
Nutztiefe in G	14
Nutzbreite	650 mm
Nutztiefe	350 mm
Materialstärke	0,9 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×14G
Produktart	Schublade

Zubehör

Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
---	-----------