

Garant GRIDLINE

## Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G, 36×14G, Schubladen-Fronthöhe: 300mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	940652 300
GTIN	4062406281717
Artikelklasse	9GI

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schubladen zum Einbau in GridLine Schiebetür- und Rollladenschränke. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.

#### Passend für:

Schränke Nr. 940089, Nr. 940109, Nr. 940165 – 940237, Nr. 940885 – 940907.

#### Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

#### Hinweis:

Keine Unterteilung mit Schlitztrennleisten möglich, weil Schubladenboden geschlossen.

### Technische Beschreibung

Gewicht	21 kg
Nutztiefe in G	14
Nutzhöhe	275 mm
Nutzbreite in G	36
Nutzbreite	900 mm
Nutztiefe	350 mm
Materialstärke	0,9 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×14G
Produktart	Schublade

---

## Zubehör

Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
---	-----------