



6-kant-Schraubendreher-Einsatz, TiN-beschichtet, 1/4 Zoll kurz, Sechskant: 4mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 631733 4 |
| GTIN | 4000896036875 |
| Artikelklasse | 630 |

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

TiN-beschichtete Klingen für extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit. Mit optimiertem Korrosionsschutz.

Verwendung:

Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, wie z.B. bei Serienverschraubungen.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------------------|
| Ø antriebseitig | 12 mm |
| Sechskant | 4 mm |
| Länge | 28 mm |
| Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

