



6-kant-Schraubendreher-Einsatz, TiN-beschichtet, 1/4 Zoll kurz, Sechskant: 2,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	631733 2,5
GTIN	4000896036837
Artikelklasse	630

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

TiN-beschichtete Klingen für extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit. Mit optimiertem Korrosionsschutz.

Verwendung:

Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, wie z.B. bei Serienverschraubungen.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet.

Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	12 mm
Länge	28 mm
Sechskant	2,5 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

