



## 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, TiN-beschichtet, 1/4 Zoll kurz, Sechskant: 6mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	631733 6
GTIN	4000896036912
Artikelklasse	630

### Beschreibung

**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

TiN-beschichtete Klingen für extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit. Mit optimiertem Korrosionsschutz.

**Verwendung:**

Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, wie z.B. bei Serienverschraubungen.

**Norm:**

**DIN 7422**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet.

### Technische Beschreibung

Sechskant	6 mm
Ø antriebseitig	12 mm
Länge	28 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

