



## Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	614905 10
GTIN	3662424064982
Artikelklasse	63V

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ring und Gabel mit Knarrenwirkung. Der zusätzliche Knarrenmechanismus am Maul ermöglicht ein schnelles Anziehen ohne den Schlüssel neu ansetzen zu müssen. Ringseite mit integrierter Feder um das Rutschen über das Befestigungsmittel zu verhindern – umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

### Technische Beschreibung

Ring-Ø D	20,2 mm
Maulbreite b	22,7 mm
Ringhöhe h <sub>2</sub>	7,3 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	158 mm
Maulhöhe h <sub>1</sub>	5,1 mm
Schlüsselweite	10 mm
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

mit Schwenkkopf	nein
Ratsche umschaltbar	ja
Produktart	Schraubenschlüssel