



Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	614905 12
GTIN	3662424065002
Artikelklasse	63V

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ring und Gabel mit Knarrenwirkung. Der zusätzliche Knarrenmechanismus am Maul ermöglicht ein schnelles Anziehen ohne den Schlüssel neu ansetzen zu müssen. Ringseite mit integrierter Feder um das Rutschen über das Befestigungsmittel zu verhindern – umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Maulbreite b	26,8 mm
Schlüsselweite	12 mm
Schlüssellänge L	171 mm
Maulhöhe h ₁	5,4 mm
Ringhöhe h ₂	8,2 mm
Ring-Ø D	23,2 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

mit Schwenkkopf	nein
Ratsche umschaltbar	ja
Produktart	Schraubenschlüssel