



## Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 19mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	614905 19
GTIN	3662424065071
Artikelklasse	63V

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ring und Gabel mit Knarrenwirkung. Der zusätzliche Knarrenmechanismus am Maul ermöglicht ein schnelles Anziehen ohne den Schlüssel neu ansetzen zu müssen. Ringseite mit integrierter Feder um das Rutschen über das Befestigungsmittel zu verhindern – umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

### Technische Beschreibung

Ringhöhe $h_2$	11,2 mm
Schlüsselweite	19 mm
Maulbreite $b$	41,2 mm
Maulhöhe $h_1$	7,4 mm
Schlüssellänge $L$	247 mm
Ring-Ø $D$	33,9 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

mit Schwenkkopf	nein
Ratsche umschaltbar	ja
Produktart	Schraubenschlüssel