



Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	614905 16
GTIN	3662424065040
Artikelklasse	63V

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ring und Gabel mit Knarrenwirkung. Der zusätzliche Knarrenmechanismus am Maul ermöglicht ein schnelles Anziehen ohne den Schlüssel neu ansetzen zu müssen. Ringseite mit integrierter Feder um das Rutschen über das Befestigungsmittel zu verhindern – umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Ringhöhe h_2	9,9 mm
Schlüssellänge L	208 mm
Ring-Ø D	30 mm
Maulbreite b	34,9 mm
Maulhöhe h_1	6,6 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweite	16 mm
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

mit Schwenkkopf	nein
Ratsche umschaltbar	ja
Produktart	Schraubenschlüssel