



Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 17mm



Bestelldaten

Bestellnummer	614905 17
GTIN	3662424065057
Artikelklasse	63V

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ring und Gabel mit Knarrenwirkung. Der zusätzliche Knarrenmechanismus am Maul ermöglicht ein schnelles Anziehen ohne den Schlüssel neu ansetzen zu müssen. Ringseite mit integrierter Feder um das Rutschen über das Befestigungsmittel zu verhindern – umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Maulhöhe h_1	6,6 mm
Maulbreite b	36,8 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweite	17 mm
Ring- \emptyset D	31,7 mm
Schlüssellänge L	225 mm
Ringhöhe h_2	10,3 mm
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

mit Schwenkkopf	nein
Ratsche umschaltbar	ja
Produktart	Schraubenschlüssel