

Koken
Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer, Typ: 3/8


Bestelldaten

Bestellnummer	635050 3/8
GTIN	4991644060580
Artikelklasse	63R

Beschreibung

Ausführung:

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Norm:

DIN 3122-D 10

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 635025

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3120
ganze Länge	200 mm
Zähnezahl	24
Arbeitswinkel	15 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	verchromt
Produktart	Ratsche