



## Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll, Typ: 3/8



### Bestelldaten

Bestellnummer	635000 3/8
GTIN	4018754177776
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

**Ausführung:**

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

**Norm:****DIN 3122-D 10**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Werkstoff:**

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

**Passend für:**

Handbetätigte Einsätze.

**Hinweis:**

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 635025

### Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3120
ganze Länge	193 mm
Zähnezahl	30
Arbeitswinkel	12 Grad
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel

Oberfläche	verchromt
Produktart	Ratsche