

**Garant****Sicherheits-Schlauchaufroller, Kunststoffgehäuse Wasser, nutzbare Schlauchlänge: 15m****Bestelldaten**

Bestellnummer	080079 15
GTIN	4062406284695
Artikelklasse	01A

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Sicherheits-Schlauchaufroller mit hochbruchfestem, geschlossenem Kunststoffgehäuse für den Einsatz in schmutz- und staubgefährdeten Bereichen.**
- **Schlauchführung und kontrolliertes Einzugssystem.**
- **Integrierter Stopp-Ball.**
- **PU-Schlauch mit hoher Abriebfestigkeit und Stahl-Druckluftanschlüssen, für hohe Durchflussraten geeignet.**
- **Schwenkbarer Wandhalter für Positionierung an Wand und Decke.**

Wasserschlauchaufroller für Flüssigkeiten. Schlauchfarbe Stahlblau.

**Lieferumfang:**

Inklusive Nippel.

**Hinweis:**

Wasserkupplung siehe Nr. 080149 1/2.

**Technische Beschreibung**

maximaler Betriebsdruck	16 bar
Farbe Gehäuse	blau
nutzbare Schlauchlänge	15 m

Farbe Schlauch	blau
Aufrollautomatik SCS	ja
Material Gehäuse	Kunststoff
Schlauch Außen-Ø	13,5 mm
Schlauch Innen-Ø	9,5 mm
Anschluss Ausgang	1/2 Zoll
Material Schlauch	Polyurethan
Gehäuse Tiefe	190 mm
Gehäuse Höhe	409 mm
Gehäuse Breite	490 mm
geeignet für	Flüssigkeiten
Produktart	Schlauchaufroller

---

## Zubehör

Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 12	080081 12
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 15	080081 15
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 14	080081 14
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 3	080081 3
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 6	080081 6
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 9	080081 9