

Garant
HM-Bohrstange E.. SVLCR 95°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261332 16/07
GTIN	4062406283575
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	7 mm
Halsbreite L ₄	14,5 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Spannhöhe L ₂	15 mm
Mittenversatz L ₃	11 mm
ISO-Code Halter	E16M SVLCR/L07
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	19,5 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Kopflänge L ₁	55 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------