

Garant**HM-Bohrstange E.. SVLCL 95°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/05mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261333 8/05
GTIN	4062406283582
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	5 mm
Kopflänge L ₁	26 mm
Halsbreite L ₄	6 mm
Gesamtlänge L	80 mm
ISO-Code Halter	E08F SVLCLR/L05
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Einstellwinkel κ	95 Grad
Spannhöhe L ₂	7,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	9,2 mm
Mittenversatz L ₃	5 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Nutztiefe T	3 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26	269028 26
----------------------------------	-----------