

Garant
HM-Bohrstange E.. SVLCR 95°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261332 12/07
GTIN	4062406283568
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	125 mm
Halsbreite L ₄	9 mm
Plattengröße	7 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	15,5 mm
Kopflänge L ₁	40 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Einstellwinkel κ	95 Grad
Mittenversatz L ₃	9 mm
ISO-Code Halter	E12K SVLCR/L07
Nutztiefe T	6 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------