

Garant
HM-Bohrstange E.. SVLCL 95°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261333 10/07
GTIN	4062406283599
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	95 Grad
Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Spannhöhe L_2	9 mm
ISO-Code Halter	E10H SVLCL/L07
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	12,5 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Gesamtlänge L	100 mm
Mittenversatz L_3	7 mm
Halsbreite L_4	7,5 mm
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------